

**Fiber tárcsa tartótányér TURBO PAD 3 kemény/bordázott, Külső Ø: 115mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566688 115
GTIN	4018875763858
Árucikk kategória	56V

Leírás**Kivitel:**

Nagy hőállóságú fiber tárcsa tartótányér. Speciális formatervezésű a fiber tárcsák teljes teljesítménytényének eléréséhez.

Kemény, nem deformálódó fiber tárcsa tartótányér. **Finom bordázatú** felfekvő felület a szemcse optimális megtámasztásához a perem- és felületcsiszolásnál. **Nagyon nagy hőállóságú** speciális műanyag. Ideális **durva csiszoló- és nagyoló megmunkáláshoz** 36 - 60-as szemcsézetten.

Műszaki leírás

Külső Ø	115 mm
Maximális fordulatszám	13300 min ⁻¹
Keménységi fok	kemény
Menet	M14
Termék fajtája	Tartótányér

