

Garant**Vlies csiszolótárcsa fiber hátrésszel, Ø 125 mm, Szemcseméret: 100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566895 100
GTIN	4062406569228
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Nagyon **agresszív vlies csiszolótárcsa nagy élstabilitással** a plusz fiber hátrésznek köszönhetően. Így ez a vlies tárcsa a fiber tárcsákhoz való tartótányérokcal használható, mint pl. az 566650 és 566672 sz.

Felhasználás:

Ideális **kis hegesztési varratok és hegesztési pontok** leválasztáshoz, valamint **durvább tisztítási és sorjázási munkákhoz**. Elkerülhető a felület túlciszolása.

Műszaki leírás

Kivitel	A coarse
Festék	barna
Finomsági fok	durva
Szemcseméret	100
Tárcsa Ø	125 mm
Furat Ø	22,23

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Maximális kerületi sebesség	50 m/s
Termék fajtája	Csiszoló vliés

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		