

HOLEX**Mini maró HSS-Co8, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 2,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191360 2,5
GTIN	4045197101990
Árucikk kategória	12W

Leírás**Kivitel:**

Központon átmenő él mélységre fúráshoz. **Excentrikus hátraköszörülés.** A szár a DIN 1835 B-
hez hasonló h6 szártűréssel. Univerzális vágóél-geometria. Menesztőlapos és szorítópatronos
befogókban **hosszlyuk- és szármaróként** használható. **Nagy forgácsolási teljesítmény,**
különösen kedvező ár. Fúrt hornyok marásához.

Figyelem:

Takarítsa meg az utánköszörülési költségeket: kedvezőbbre mini-marót a kopási határig
használni, majd ezután eldobni, mint utánköszörülni.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	2,5 mm
Fogak száma Z	3
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,003 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	36 mm
Élhossz L _c	5 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	HB, h6
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	30 fok

Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 8
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	83 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	55 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		