

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-819 ESD, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094354 8
GTIN	10076490614031
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® 11-819 ESD. A kényelmes viselet, a kézügyesség és az ESD / érintőképernyő kompatibilitás tökéletes kombinációja. Védőeszköz elektrosztatikus kisülés ellen. A földelő lánc minden alkotóeleme robbanásveszélyes területeken is hordható. Dermatest® bőrgyógyászatilag tesztelt, Öko-Tex tanúsítvánnyal.

Szabvány:

EN 16350

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezét az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.

Műszaki leírás

Védelmi kategória	II. kategória
-------------------	---------------

Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Kesztyűméret	8
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
EN 388	3121A
Hordozóanyag	Nylon Spandex
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	195 mm
Festék	kék
Súly	16,6 g
Kötéstechnológia	18G
Felhasználás	többször használatos
Anyag	Nitrilhab
Vágásvédelmi kategória	A
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk