

**Akkumulátoros / hálózati rádió, Típus: M12RCDAB****Rendelési adatok**

Rendelés száma	073960 M12RCDAB
GTIN	4058546325107
Árucikk kategória	03L

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus, fröccsenő víztől védett (IP54) építőipari rádió hálózati és akkumulátoros működtetéssel. Akkus/vezetékes rádió töltés funkcióval. DAB+, AM és FM Tuner.

**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Hálózati kábel, 2 pufferelem, AUX csatlakozókábel, akkumulátor nélkül.

**Műszaki leírás**

A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Frekvenciatartomány	FM rádió frekvencia
Frekvenciatartomány	AM rádió frekvencia
Frekvenciatartomány	DAB rádió frekvencia
Magasság	386 mm

Szélesség	155 mm
Hossz	523 mm
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Elemes
Súly	1,9 kg
Gyártó jelölése	M12RCDAB+-0
Akkumulátor-feszültség	12 V
IP védettségi osztály	IP 54
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Termék fajtája	Rádió

## Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C