


Garant**Váltólapka gravírozáshoz, HB7525, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217229 UNI
GTIN	4062406569044
Árucikk kategória	21Y

Leírás

Váltólapka gravírozáshoz UNI Előtolás f: 0,008 - 0,03 mm

Műszaki leírás

Előtolás f	0,008 - 0,03 mm
Típus	UNI
Minőség	HB7525
Csúcsszög	90 fok
W_{min}	0,25 mm
W_{max}	1,8 mm
t_{max}	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka gravírozáshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	20 m/min	P
GG(G)	alkalmas	80 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		