

Határ tengely-horonyidomszer, Típus: E



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 484409 E |
| GTIN | 2050002070981 |
| Árucikk kategória | 48B |

Leírás

Kivitel:

Határ tengely-horonyidomszerek megy- és nem megy oldallal. Megy oldal **kopási ráhagyással** a DIN 7164 szerint. Edzett acél idomszer test.

Határ tengely-horonyidomszer köztes mérettel és ISO illesztéssel, pl. 484409 sz. **15,8 M6**.

Felhasználás:

Pl. hornyok lapos illesztéseinek ellenőrzéséhez.

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Figyelem:

A típus méretjelölés a névleges méretet adja meg milliméterben (mm).

A típus = 3,001 – 5,999

B típus = 6,001 – 8,999

C típus = 9,001 – 12,999

D típus = 13,001 – 16,999

E típus = 17,001 – 20,999

F típus = 21,001 – 25,999

Műszaki leírás

| | |
|----------|-------------------|
| Szabvány | DIN EN ISO 1938-1 |
| Szabvány | DIN 7164 |
| Minőség | 12 |
| Minőség | 8 |

| | |
|-----------|----|
| Minőség | 7 |
| Minőség | 13 |
| Minőség | 10 |
| Minőség | 11 |
| Minőség | 9 |
| Túrésmező | D |
| Túrésmező | D |
| Túrésmező | G |
| Túrésmező | T |
| Túrésmező | H |
| Túrésmező | FG |
| Túrésmező | Z |
| Túrésmező | M |
| Túrésmező | A |
| Túrésmező | E |
| Túrésmező | ZA |
| Túrésmező | EF |
| Túrésmező | K |
| Túrésmező | CD |
| Túrésmező | ZC |
| Túrésmező | N |
| Túrésmező | J |
| Túrésmező | S |
| Túrésmező | JS |
| Túrésmező | U |
| Túrésmező | R |
| Túrésmező | P |
| Túrésmező | D |
| Túrésmező | V |

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Tűrészmező | C |
| Tűrészmező | ZB |
| Tűrészmező | B |
| Tűrészmező | F |
| Névleges méret | 17 - 20,999 mm |
| Kalibrálás | L6 |
| Termék fajtája | Határ tengely-horonyidomszerek |

Szolgáltatások

| | |
|--|-----------|
| KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 60 mm | 028300 60 |
|--|-----------|