

## Határ tengely-horonyidomszer, Típus: F



### Rendelési adatok

Rendelés száma	484409 F
GTIN	2050002070998
Árucikk kategória	48B

### Leírás

#### Kivitel:

Határ tengely-horonyidomszerek megy- és nem megy oldallal. Megy oldal **kopási ráhagyással** a DIN 7164 szerint. Edzett acél idomszer test.

Határ tengely-horonyidomszer köztes mérettel és ISO illesztéssel, pl. 484409 sz. **15,8 M6**.

#### Felhasználás:

Pl. hornyok lapos illesztéseinek ellenőrzéséhez.

#### Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

#### Figyelem:

A típus méretjelölés a névleges méretet adja meg milliméterben (mm).

A típus = 3,001 – 5,999

B típus = 6,001 – 8,999

C típus = 9,001 – 12,999

D típus = 13,001 – 16,999

E típus = 17,001 – 20,999

F típus = 21,001 – 25,999

### Műszaki leírás

Névleges méret	21 - 25,999 mm
Tűrésmező	P
Tűrésmező	ZC
Tűrésmező	H

Túrésmező	T
Túrésmező	K
Túrésmező	A
Túrésmező	FG
Túrésmező	M
Túrésmező	J
Túrésmező	ZB
Túrésmező	C
Túrésmező	R
Túrésmező	CD
Túrésmező	D
Túrésmező	D
Túrésmező	V
Túrésmező	E
Túrésmező	S
Túrésmező	N
Túrésmező	B
Túrésmező	Z
Túrésmező	U
Túrésmező	F
Túrésmező	G
Túrésmező	EF
Túrésmező	ZA
Túrésmező	JS
Túrésmező	D
Szabvány	DIN EN ISO 1938-1
Szabvány	DIN 7164
Minőség	10
Minőség	12

Minőség	11
Minőség	9
Minőség	8
Minőség	7
Minőség	13
Kalibrálás	L6
Termék fajtája	Határ tengely-horonyidomszerek

### Szolgáltatások

KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 60 mm	028300 60
--	-----------