



PU tépőzáras csiszolótányér DynaMaze, Külső Ø: 150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	567872 150
GTIN	616026222908
Árucikk kategória	58B

Leírás

Kivitel:

DynaMaze tépőzáras csiszolótárcsa **5/16 col befogóval**. Az innovatív elszívó rendszer lehetővé teszi az **összes gyakori lyukasztás** alkalmazását.

Alkalmazható:

Tárcsa lyukasztással: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.

Műszaki leírás

Külső Ø	150 mm
Menet	5/16 col
Maximális fordulatszám	13000 min ⁻¹
Anyag	Poliuretán
Perforálás	igen
Termék fajtája	Tartótányér

