

Határ tengely-horonyidomszer, Típus: C



Rendelési adatok

Rendelés száma	484409 C
GTIN	2050002070967
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Határ tengely-horonyidomszerek megy- és nem megy oldallal. Megy oldal **kopási ráhagyással** a DIN 7164 szerint. Edzett acél idomszer test.

Határ tengely-horonyidomszer köztes mérettel és ISO illesztéssel, pl. 484409 sz. **15,8 M6**.

Felhasználás:

Pl. hornyok lapos illesztéseinek ellenőrzéséhez.

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Figyelem:

A típus méretjelölés a névleges méretet adja meg milliméterben (mm).

A típus = 3,001 – 5,999

B típus = 6,001 – 8,999

C típus = 9,001 – 12,999

D típus = 13,001 – 16,999

E típus = 17,001 – 20,999

F típus = 21,001 – 25,999

Műszaki leírás

Szabvány	DIN EN ISO 1938-1
Szabvány	DIN 7164
Névleges méret	9 - 12,999 mm
Tűrésmező	U

Túrésmező	B
Túrésmező	R
Túrésmező	ZA
Túrésmező	G
Túrésmező	H
Túrésmező	ZC
Túrésmező	D
Túrésmező	E
Túrésmező	EF
Túrésmező	Z
Túrésmező	K
Túrésmező	S
Túrésmező	F
Túrésmező	V
Túrésmező	ZB
Túrésmező	CD
Túrésmező	N
Túrésmező	FG
Túrésmező	D
Túrésmező	C
Túrésmező	J
Túrésmező	T
Túrésmező	D
Túrésmező	A
Túrésmező	P
Túrésmező	M
Túrésmező	JS
Minőség	11
Minőség	9

Minőség	12
Minőség	13
Minőség	10
Minőség	8
Minőség	7
Kalibrálás	L6
Termék fajtája	Határ tengely-horonyidomszerek

Szolgáltatások

KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 20 mm	028300 20
--	-----------