



Fúrókalapács + fúró-csavarozó akkus eszköz készlet, Típus: GSR-GBH



Rendelési adatok

Rendelés száma	P07838 GSR-GBH
GTIN	4059952569260
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

A készlet a Professional Tools GBH 18V-21 akkus fúrókalapácsból és a GSR 18V-28 akkus fúró-csavarozóból áll. GBH 18V-21 akkus fúrókalapács:

- **Nagyobb teljesítmény a csekélyebb súly és nagyobb ütközési energia következtében.**
- **A „brushless technology” következtében csekélyebb az energiafogyasztás. Ez 20 %-kal hosszabb akku működési időt eredményez az elődmodellhez képest.**
- **Három különböző üzemmód - könnyű vésési munkák lehetővé tételéhez.**

Műszaki adatok:

- **Max. ütési energia: 2,0 J**
- **Ütési arány: 0 - 5100 min⁻¹**
- **Üresjárat fordulatszám: 0 - 1800 min⁻¹**
- **Fúrési Ø fa / beton: 30 / 21 mm**

GSR 18V-28 akkus fúró-csavarozó:

- **Kényelmes kezelés a kompakt kialakításnak köszönhetően.**

Műszaki adatok:

- **Üresjárat fordulatszám: 0 - 500/0 - 1900 min⁻¹**
- **Max. forgatónyomaték (puha/kemény): 28/63 Nm**
- **Max. csavar Ø: 8 mm**
- **Fúrési Ø fa/acél: 38/13 mm**

Tartalom:

1× akkus fúró-csavarozó GSR 18V-28, 1× akkus fúrókalapács GBH 18V-21, 2× akku GBA 4,0 Ah, 1× gyorstöltő készülék GAL 18V-40, 2× L-BOXX.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	18 V
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Termék fajtája	Fúrókalapács