

RUNPOTEC
HPI KABELÉRTÉKESZÉKESZÉK

Multifunkciós kamera RC2, Szondahossz: 30m



Rendelési adatok

Rendelés száma	814878 30
GTIN	9120045475562
Árucikk kategória	86A

Leírás

Kivitel:

Multifunkciós kamera nehezen hozzáférhető helyeken végzett vizuális ellenőrzéshez. Kompatibilis minden RTG Ø 6 mm RUNPOTEC termékkel, mint a PowerRex (814868 sz.), Runposticks (814877 sz.), Runpo1 (814865 sz.) és üvegszálal szál (814882 sz.).

- **3,5 colos TFT LCD színes kijelző; fókusztávolság 30 mm – 80 mm.**
- **Kamerafej 345000 pixellel (640×480); képszög 64°.**
- **6× LED a kamerafejbe integrálva.**
- **IP 67 védettségű osztály (kamerafej és kábel).**
- **230V vagy akkus üzem.**

Felhasználás:

Ideális üres csövekhez (14 mm belső Ø-től), függesztett mennyezetekhez, árkokhoz és padló alatti csatornához, karbantartáshoz és berendezések ellenőrzéséhez.

Tartalom:

1 Runpocam RC2 **kábellel (30 m)** beleértve a tekercset a rendszerkofferben, 1-1 db 2-es USB töltőcsatlakozó 230 V és 12 V (szgk), 1 USB kábel 3 m, 1 LED-AKKU nagyteljesítményű lámpa 320 Lumen töltőkábellel, 1 Micro Memory Card 8 GB, 1 Runpog vezeték első menettel, 1 csúszófej, 1 mágneses megfogó készlet, 1 toldó menet SET RTG Ø 6 mm, 1 megfogó kampó, 1 hajlékony toldó 12 cm, 1 menetes toldó RC2.

Műszaki leírás

Kamera felbontás	640×480 px
Energiaellátás	Elemes
Energiaellátás	Akkus
Képi nyílásszög	64 fok
Szondahossz	30000 mm
Kijelző mérete	3,5 coll
Sorozat	RC2
Kijelzés	LCD
Szonda Ø	13 mm
Termék fajtája	Endoszkóp