

Garant**XNEX 040308, HB7635, Típus: INOX**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215198 INOX
GTIN	4062406569921
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas 3 élű váltólapkák. Nagyteljesítményű szerszámanyagok a **rendkívül nagy folyamatbiztonság** érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,1 mm
Típus	INOX
Sarokrádiusz	0,8 mm
Lapvastagság S	3.18 mm
Váltólapka ISO kód	XNEX 040308
Minőség	HB7635
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	2 mm

Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		