

Garant**XNEX 040308, HB7525, Típus: ST900**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 215195 ST900 |
| GTIN | 4062406569914 |
| Árucikk kategória | 21A |

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas 3 élű váltólapkák. Nagyteljesítményű szerszámanyagok a **rendkívül nagy folyamatbiztonság** érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$: 2 mm

Előtolás f_z / fog: 0,12 mm

Lapvastagság S: 3.18 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|-------------|
| Előtolás f_z / fog | 0,12 mm |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |
| Típus | ST900 |
| Lapvastagság S | 3.18 mm |
| Váltólapka ISO kód | XNEX 040308 |
| Minőség | HB7525 |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Szerszámananyag | HM |
| Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ | 2 mm |
| Cserék / élek száma | 6 |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 335 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 300 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 280 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 240 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 220 m/min | P |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |
| Levegő | alkalmas | | |