

Garant**XNEX 040308, HB735, Típus: UNI**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215199 UNI
GTIN	4062406569938
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

A 6 él nagyon gazdaságos az alacsony élenkénti árnak köszönhetően.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$.

Maximális fogásmélység $a_{p \max}$: 2 mm

Lapvastagság S: 3.18 mm

Műszaki leírás

Típus	UNI
Sarokrádiusz	0,8 mm
Lapvastagság S	3.18 mm
Váltólapka ISO kód	XNEX 040308
Minőség	HB735
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	2 mm

Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		