

KERN**Precíziós mérleg, FCB típus, Maximális mérlegelési tartomány: 30000g**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 479512 30000 |
| GTIN | 4045761202665 |
| Árucikk kategória | 47D |

Leírás

Kivitel:

- **Hálózati és elemes üzem lehetséges. Automatikus kikapcsolás 3 perc után.**
- **Beállító program CAL: A pontosság beállítására (szükséges kalibráló súly külön rendelésre).**
- **Darabszámlálás: Választható referencia darabszámok 5, 10, 25, 50 db. Átkapcsolható darabszám- és súlykijelzés.**
- **Receptúra: Külön memória a táraedény súlyának és a receptúra alkotórészeinek (nettó, teljes).**

KERN univerzális port (KUP): lehetővé teszi külső KUP interfész adapterek csatlakoztatását, mint például RS-232 vagy USB az adatcseréhez és vezérlőparancsokhoz, beszerelés nélkül.

Második kijelző a mérleg hátoldalán.

Tartalom:

Inkluzív hálózati adapter 230 V/50 Hz, munkavédelmi fedél.

Opcionális tartozék:

Elem 081561 sz., 6LR61 méret; belső akkumulátor külön ajánlatkérésre. Adatkábel, nyomtató külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

| | |
|---------|--------|
| Mélység | 323 mm |
|---------|--------|

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Ismételhetőség | 0,2 g |
| Szélesség | 270 mm |
| Mérleg lap mérete | 253×227 mm |
| Berezgési idő | 3 s |
| Leolvasás | 0,2 g |
| Energiaellátás | Elemes |
| Energiaellátás | Akkus |
| Darabsúly min. | 2 g |
| Maximális mérlegelési tartomány | 0 - 30000 g |
| Magasság | 110 mm |
| Gyártó jelölése | FCB |
| Nettó tömeg | 2,6 kg |
| Linearitás | ±0,6 g |
| Kalibrálás | K2 |
| Termék fajtája | Precíziós mérleg |

Szolgáltatások

| | |
|---|-----------|
| DAkKS kalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 50 | 027710 50 |
| KalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 50 kg | 027700 50 |