



Akkumulátoros kompakt szalagfűrész, Típus: M12FBS64



Rendelési adatok

Rendelés száma	078202 M12FBS64
GTIN	4058546346324
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Kompakt, erős FUEL™ akkus szalagfűrész kefe nélküli POWERSTATE™ motorral mobil fűrészeléshez, továbbfejlesztett kezelhetőséggel.

- **Egyszerű és szerszám nélküli fűrészlap csere.**
- **Fokozatmentesen szabályozható szalagsebesség sebességkapcsolóval.**
- **Robusztus fém szerkezet, fémhorog.**
- **A vágott terület megvilágítása LED-del.**

Tartalom:

2x M12 B4 akku, töltőkészülék, szállítókosár.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorok és tartozékok a 073816 és 073809 sz. alatt találhatóak.
Hozzávaló fűrészszalagok külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Fűrészszalag hossza	776 mm
Súly	3,2 kg

Akkumulátor-feszültség	12 V
Szalagsebesség	0 - 116 m/min
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Energiaellátás	Akkus
Maximális vágásmélység 90°	64 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Gyártó jelölése	M12FBS64
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Fűrészszalag szélessége	13 mm
Csomagolás	Szállítókoffer
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee HB 12 V típus
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

Akku induló készlet Típus M12NRG4	073839 M12NRG4
Li-Ion rendszer M12B4 Akkumulátor típus MB12	073815 MB12
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218SC	073840 M1218SC
Li-Ion rendszer M12B6 Akkumulátor típus MB12	073829 MB12
Li-Ion rendszer M4B2/M12B2 Akkumulátor típus MB12	073814 MB12