

Sarokcsavarozó adapter, Típus: SHW



Rendelési adatok

Rendelés száma	073920 SHW
GTIN	4058546289027
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

A kereskedelemben kapható összes csavarozóhoz és fúrógéphez megfelelő. Kiváló minőségű acél hajtómű. A sarokméret 30 mm. A forgatónyomaték-átvitelt lehetővé tevő tartókarimás csapágypersely 360°-kal fokozatmentesen elforgatható. A befogó mágnesezett, 1/4 col hatszög bitnek felel meg. Sarokcsavarozó/ fúró adapter az ideális megoldás minden csavarozási feladathoz szűk és nehezen hozzáférhető helyeken.

Tartalom:

Sarokcsavarozó adapter 10×25 mm SHOCKWAVE™ csavarozó bitek.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	225 Nm
Típus	SHW
Termék fajtája	Csavarhúzó adapter

