

**Garant****Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 32/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215176 32/5
GTIN	4062406569990
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

A sarokmaró rendszer **fokozatmentes vállmaráshoz**. A kompakt váltólapka méret **rendkívül nagy stabilitást** biztosít extra nagy számú vágóéllal a **maximális termelékenységért**.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 7IP méretű** pengével használja.

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	110 mm
Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Vágóélek száma Z	5
Váltólapka csavar készlet	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	2 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	50 mm
Hozzávaló váltólapka	XNEX 040308
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok

Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos Típus 1	219878 1
---	----------