

**Garant****Sarokmaró 90°, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 20/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215177 20/3
GTIN	4062406570033
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

A sarokmaró rendszer **fokozatmentes vállmaráshoz**. A kompakt váltólapka méret **rendkívül nagy stabilitást** biztosít extra nagy számú vágóéllal a **maximális termelékenységért**.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 7IP méretű** pengével használja.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	XNEX 040308
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz $L_{ges}$	150 mm
Szár Ø $D_s$ h6	20 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	2 mm
Vágóél Ø $D_c$	20 mm
Váltólapka csavar készlet	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Kinyúlási hossz $L_1$	40 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok

Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos Típus 1	219878 1
---	----------