

Garant**Sarokmaró 90°, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/9mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215182 63/9
GTIN	4062406570194
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

A sarokmaró rendszer **fokozatmentes vállmaráshoz**. A kompakt váltólapka méret **rendkívül nagy stabilitást** biztosít extra nagy számú vágóélel a **maximális termelékenységért**.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 7IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	2 mm
Vágóél Ø D_c	63 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Hozzávaló váltólapka	XNEX 040308
Vágóélek száma Z	9
Váltólapka csavar készlet	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 1	219878 1
--	----------