

Garant**Sarokmaró 90°, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215182 50/8
GTIN	4062406570187
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

A sarokmaró rendszer **fokozatmentes vállmaráshoz**. A kompakt váltólapka méret **rendkívül nagy stabilitást** biztosít extra nagy számú vágóélel a **maximális termelékenységért**.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 7IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	XNEX 040308
Felfogó furat Ø	22 mm
Vágóél Ø D _c	50 mm
Váltólapka csavar készlet	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Vágóélek száma Z	8
Teljes hossz L _{ges}	40 mm

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	2 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 1	219878 1
--	----------