



Homlok-szorítófogó foszfátózott, Teljes hossz: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	705991 200
GTIN	4003773087243
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Speciális, extra keskeny fejalak szűk helyeken történő munkavégzéshez. **Áttűzött csukló** (= kettős megvezetés) és becsípődés-védelem sérülések megelőzésére. Fogazott finombeállítási lehetőség egy rugózó gomb megnyomásával, 5 fokozatban állítható nyitásszélesség a pontos illeszkedés érdekében. Homlok- és oldalfogás funkció. Szürkére foszfátózott fogó, polírozott fej, induktívan edzett fogak (kb. 61 HRC).

Műanyaggal bevont markolat.

Felhasználás:

Akár lapos munkadarabok biztonságos homlokoldali megfogása a hárompontos felfekvésnek köszönhetően. Akár nemesített csavarfejek, valamint elhasználdott tőcsavarok és csavarok megfogása, meghúzása és meglazítása.

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Becsípődés-védelem	igen
Pofaszélesség	11 mm
Fogazott finombeállítás száma	5
Befogható tartomány csőnél	7/8 coll
Hatszög befogási tartomány	22 mm
Automatikus szorítás	igen

Pofahossz	27 mm
Gyártó jelölése	TwinGrip
Pofák kivitele	3 pontos felfekvés
Nyél	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium-elektroacél
Termék fajtája	Csőfogó