



**Erősített oldalcsípőfogó, krómozott VDE szerint szigetelt, rögzítő szemmel,  
Teljes hossz: 200mm**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	706051 200
GTIN	4003773081494
Árucikk kategória	73F

## Leírás

### Kivitel:

Fogó rögzítőszemmel zuhanásgátlón való elhelyezéshez. A rögzítőszem fixen össze van hegesztve markolattal, dinamikus terhelhetőség 3 m ejtési magasságig.

**DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 szerint szigetelt** 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

### Felhasználás:

A mélyépítéset, magasépítéset, épület karbantartás területén, ipari alpinisták, tetőfedők által és a kiállítás építés stb. területén.

### Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

### Figyelem:

További kivitelek és méretek külön ajánlatkérésre kaphatóak.

## Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	3 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	2,5 mm
Teljes hossz	200 mm
Vágásteljesítmény: Lágú huzal max. Ø	4,2 mm
Alapanyag	Króm-vanádium-elektroacél
Felület	Krómozott

Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	igen
bekapcsolható nyitórugóval	nem
nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó