

**Garant****Hajlított hatszögműkulcs készlet, gömbvégű fejjel Krómozott, Kulcsok száma: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	626084 9
GTIN	4062406570392
Árucikk kategória	61C

**Leírás****Kivitel:**

Hajlított szár, optimalizált szárhosszak. Gömbvégű fejjel, 30°-ig szögben lehet csavarozni. Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), krómozott felület. A műanyag tartó minden egyes kulcs egyszerű kivételét lehetővé teszi anélkül, hogy egy másikat el kellene mozdítani.

**Tartalom:**

1-1 db 626082 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret

Tárolás: Műanyag tartó

**Műszaki leírás**

Termék fajtája	Csavarhúzó
----------------	------------

**Tartozék**

Hajlított hatszögműkulcs, gömbvégű fejjel Krómozott Hatszög 3 mm	626082 3
Hajlított hatszögműkulcs, gömbvégű fejjel Krómozott Hatszög 5 mm	626082 5
	626082 4

Hajlított hatszögkulcs, gömbvégű fejjelKrómozott Hatszög  
4 mm

Hajlított hatszögkulcs, gömbvégű fejjelKrómozott Hatszög  
8 mm

626082 8

Hajlított hatszögkulcs, gömbvégű fejjelKrómozott Hatszög  
2 mm

626082 2

Hajlított hatszögkulcs, gömbvégű fejjelKrómozott Hatszög  
2,5 mm

626082 2,5

Hajlított hatszögkulcs, gömbvégű fejjelKrómozott Hatszög  
6 mm

626082 6

Hajlított hatszögkulcs, gömbvégű fejjelKrómozott Hatszög  
1,5 mm

626082 1,5

Hajlított hatszögkulcs, gömbvégű fejjelKrómozott Hatszög  
10 mm

626082 10