

**BiX® műanyagcső-vágó 3 pengével, Max. Ø-höz: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	819780 50
GTIN	4003773087311
Árucikk kategória	86A

**Leírás****Kivitel:**

Csővágó stabil, megerősített műanyagból, késtartó cink présöntvényből. Különösen kézreálló, csövek sorja- és forgácsmentes vágásához. Cseppenésgátló biztonságos, szakszerű levágása végső beszerelésnél, szinte falsíkban (kb. 2 – 3 mm faltávolság). Forgatható késtartó műanyag csövek (penge közepén) és cseppenésgátlók és tömítő hüvelyek (penge kívül) vágásához. Elzáró mechanizmus biztonságos szállításhoz.

**Felhasználás:**

Gyorsan elvágja többek között a hőálló szennyvízcsöveket, az üres gégecsöveket és az erősítés nélküli műanyag csöveket max. 2,4 mm falvastagságig.

**Műszaki leírás**

Külső cső Ø-höz	20 - 50 mm
Gyártó jelölése	BiX
racsni funkcióval	nem
Termék fajtája	Csővágókhoz

