



Akkumulátoros ütvefúró-csavarozó, Típus: GSB1235



Rendelési adatok

Rendelés száma	070104 GSB1235
GTIN	4059952513966
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus ütvefúró csavarozó a legkeményebb csavarozási, fúrási, és ütvefúrási felhasználásokhoz.

- **Az Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlhevülés és mélykisütés ellen.**
- **Az Electronic Motor Protection (EMP) védi a motort a túlterheléssel szemben.**
- **Mechanikus, többfokozatú nyomaték lekapcsolás.**
- **Praktikus övcsipesz (070104 nem).**
- **Integrált LED-es lámpa, akku töltöttségi szint kijelző.**
- **Gyorsbefogó fúrótokmány.**

Robusztus és kézre álló akkumulátoros csavarozó csupán **1 kg** súllyal.

Tartalom:

2× Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék és tárolótáska.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 és 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	12 V
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 460 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 12 V
Maximális csigafúró Ø fában	32 mm

Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1 - 10 mm
Maximális csigafúró Ø betonban	10 mm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1750 min ⁻¹
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Jellemző felhasználás	Medium
Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	<2,5 m/s ²
Akkumulátor kapacitás	3 Ah
Energiaellátás	Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Gyártó jelölése	GSB 12V-35
Maximális nyomaték lágy	20 Nm
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Maximális nyomaték kemény	35 Nm
Súly	1 kg
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval	10,5 m/s ²
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó

Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B12 V	073855 B12
Akkumulátortöltő készülék Típus GAL1240	073866 GAL1240