



Fúrókalapács, Típus: GBH221



Rendelési adatok

Rendelés száma	075510 GBH221
GTIN	4059952569635
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Robusztus fúrókalapácsok **SDS plus szerszámbefogóval** és nagy fúrási sebességgel.

- **Túlterhelés elleni tengelykapcsoló a felhasználó és a gép védelme érdekében.**
- **Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás a tiszta megfúráshoz.**
- **Sokoldalú felhasználási lehetőségek a véső funkciónak köszönhetően (forgás stop).**
- **Jobb- / bal forgásirány megszorult fúró esetén a kilazításhoz.**

Tartalom:

Segédmarkolat, gépkendő. 210 mm mélységütköző és szállítókoffer.

Figyelem:

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális csigafúró Ø betonban	20 mm
Energiaellátás	Elemes
Szerszámbefogó alakja	SDS-Plus
Teljesítményfelvétel	650 W

Szár	SDS Plus
Ütési energia	2 J
Maximális csigafúró Ø fában	30 mm
Súly	2,3 kg
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Csomagolás	Szállítókosár
Gyártó jelölése	GBH 2-21 D
Max. vibráció EN szerint	13,5 m/s ²
Termék fajtája	Fúrókalapács