



Akkumulátoros ütvefúró csavarozó akkumulátor, töltőkészülék nélkül, Típus: GSB1855



Rendelési adatok

Rendelés száma	070113 GSB1855
GTIN	4059952509402
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus ütvefúró csavarozó a legkeményebb csavarozási, fúrási, és ütvefúrási felhasználásokhoz.

- **Az Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlhevülés és mélykisütés ellen.**
- **Az Electronic Motor Protection (EMP) védi a motort a túlterheléssel szemben.**
- **Mechanikus, többfokozatú nyomaték lekapcsolás.**
- **Praktikus övcsipesz (070104 nem).**
- **Integrált LED-es lámpa, akku töltöttségi szint kijelző.**
- **Gyorsbefogó fúrótokmány.**

Kefe nélküli EC motorral.

KickBackControl blokkolás esetén automatikus lekapcsolással, valamint egyedülálló precíziós kuplunggal. Kompakt felépítésű, nagyon rövid fej (csak 184 mm) a tökéletes használat érdekében (GSB1890C méret), ezért optimális szűk helyeken végzett munkákhoz. A Connectivity modullal való utólagos felszerelés lehetséges.

Tartalom:

Akku nélkül, töltőkészülék nélkül L-BOXX-szal.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 és 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
-------------------------------	-------

Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Gyártó jelölése	GSB 18V-55
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Energiaellátás	Akkus
Jellemző felhasználás	Medium
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	1,5 m/s ²
Maximális csigafúró Ø fában	35 mm
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1800 min ⁻¹
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 460 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Maximális nyomaték kemény	55 Nm
Maximális csigafúró Ø betonban	13 mm
Súly	1,1 kg
Maximális nyomaték lágy	28 Nm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval	11 m/s ²
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó