



Akkus fúró-csavarozó, Típus: M12FDDXK2



Rendelési adatok

Rendelés száma	070210 M12FDDXK2
GTIN	4058546229245
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE – akkus fúró-csavarozó nagy nyomatékú akkumulátoros 2 fokozatú fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal. REDLITHIUM™ akkuk **külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel**. Robusztus **fém hajtóműház** a hosszú élettartam érdekében. **FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány** orsórögzítéssel. A munkaterület megvilágítása LED-del. Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében. Akkus kompakt fúró-csavarozó gyorscsere fúrótokmánnyal.

- **4-in-1 cserélhető fejes rendszer különböző adapterekkel.**
- **Csak 185 mm hosszú.**

Tartalom:

Készlet 10 mm fém fúróbefogóval, sarokcsavarozó adapterrel, excenteres adapterrel, 6 mm HEX adapterrel, 2 x 12V / 2,0 Ah M12 B2 Li-Ion akkuval, töltőkészülékkel, HD-Box.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 sz., 073815 sz., 073829 sz. és 073840 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	12 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális nyomaték kemény	34 Nm
Súly	0,9 kg
Jellemző felhasználás	Medium
Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
Energiaellátás	Akkus
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1600 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Maximális csigafúró Ø fában	34 mm
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Gyártó jelölése	M12 FDDXKIT-202X
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 400 min ⁻¹
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Termék fajtája	Fúró-csavarozó

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C