



Akkus ütvecsavarozó, Típus: M18ONEFFDS



Rendelési adatok

Rendelés száma	074010 M18ONEFFDS
GTIN	4058546324681
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Robusztus, **nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral**, hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás. Stabil **fém hajtóműház** és ergonomikus, **puha középső markolat**. Akkumulátor töltöttségi szint kijelző, a munkaterület megvilágítása LED-del. Jobb / bal forgásirány és elektronikus fordulatszám vezérlés. **REDLINK PLUS™ elektronika** – egyedülálló teljesítmény menedzsmenttel:

- **A meghajtómotor – akkumulátor között kommunikáló rendszerrel.**
- **Túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor, motor és meghajtás hosszabb élettartama érdekében.**

A DRIVE CONTROL™ gyors átváltást tesz lehetővé a 4 különböző fordulatszámú és nyomatékú kapcsolási fokozat között. M18 FUEL™ ONEKEY™ 1 colos akkus ütvecsavarozó rugós biztosító gyűrűvel akár 2576 Nm meghúzási nyomatékra képes és helyettesíti a vezetékes, benzines és sűrített levegős készülékeket. A DRIVE CONTROL gyors átváltást tesz lehetővé a 4 különböző fordulatszámú és nyomatékú kapcsolási fokozat között.

- **ONE KEY™ applikáció egyedi szerszámbeállításokhoz.**
- **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security többek között lehetővé teszi a készülék utolsó pozíciójának megjelenítését.**

Kivitel reklámszöveg:

Robusztus, **nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral**, hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás.

Tartalom:

1 × M18 HB12 12,0 Ah akkupakk, M12-18 FC töltőkészülék, szállítókoszár.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073808 számtól talál.

Műszaki leírás

Ütésszám 4. fokozat	0 - 1440 min ⁻¹
Maximális nyomaték 3. fokozat	1966 Nm
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Energiaellátás	Akkus
Súly	11,1 kg
Maximális nyomaték 4 fokozat	2576 Nm
Csomagolás	Rendszerkoszár (HD = Heavy Duty)
Akkumulátor kapacitás	12 Ah
Ütésszám 3. fokozat	0 - 1200 min ⁻¹
Ütésszám 2. fokozat	0 - 930 min ⁻¹
Akkumulátor-feszültség	18 V
Szerszámbefogó meghajtási profil	Külső négyszög
Gyártó jelölése	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Applikáció kapcsolódás	OneKey
Ütésszám 1. fokozat	0 - 750 min ⁻¹
Szerszámbefogó mérete	1 coll
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M42
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális nyomaték 2. fokozat	1254 Nm
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Maximális nyomaték 1. fokozat	1180 Nm
Termék fajtája	Ütvecsavarozó

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus FE80-BC

073845 FE80-BC