

Mitutoyo**Mérőóra, Méréstartomány / ház Ø: 10/58mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	432051 10/58
GTIN	4946368841922
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. Precíziós mérőórák fémházzal, befogózár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a melléskála kis mutatója 1 mm-es leolvasáshoz.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

Kalibrálás	C1
Ház Ø	58 mm
Mérőerő	0,4 - 1,4 N
Méréstartomány	10 mm
Skálaérték	0,01 mm
Szabvány	DIN 878
Leolvasás	1/100 mm

Leolvasás / mutatófordulat	1 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	13 µm
Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10

Tartozék

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Mágneses hátfal mérőórákhoz Ház Ø 58 mm	434836 58
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Billenthető tapintó	434912
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15