

**Mitutoyo****Biztonsági mérőóra, Méréstartomány / ház Ø: 0,5/55mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	432053 0,5/55
GTIN	4946368842431
Árucikk kategória	44A

## Leírás

### Kivitel:

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. Ütésvédett precíziós mérőórák, biztonsági mérőórák, ütésvédett, szabad lökettel. Extra könnyű, robusztus konstrukció porvédővel. Befogózár Ø 8 mm h6.

## Műszaki leírás

Szabvány	Gyári szabvány
Ház Ø	55 mm
Kalibrálás	C1
Szabad löket	3,5 mm
Méréstartomány	0,5 mm
Mérőerő	0,4 - 1,4 N
Skálaérték	0,01 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	7 µm

Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	Mérőóra

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 3 mm	023000 3

## Tartozék

Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Acél tapintó Típus 12	434900 12

Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20

Acél tapintó Típus 14	434900 14
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Billenthető tapintó	434912
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5