

Mitutoyo**Finom mérőóra ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 5/58mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	433405 5/58
GTIN	4946368842103
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Stabil, mattkrómozott sárgaréz ház; törhetetlen óraüveg.

Befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült.

Nagyon precíz kivitel.

A mérőmű legfontosabb részei drágakő **csapágyazásúak.**

Központi mutató **1/1000 mm-es leolvasáshoz.**

A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához.

Szinte konstans mérőerő a teljes méréstartományban.

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

Méréstartomány	5 mm
Ház Ø	58 mm
Szabvány	Gyári szabvány

Kalibrálás	C2
Leolvasás / mutatófordulat	0,2 mm
Mérőerő	0,4 - 1,5 N
Skálaérték	0,001 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	10 µm
Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

Kalibrálás Analóg mérőóra 0,001 Max. méréstartomány 5 mm	023020 5
DAkkS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Mérőóra üveg Típus 58	432010 58
Mágneses hátfal mérőórákhoz Ház Ø 58 mm	434836 58