

**Mitutoyo****Finom mérőóra ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 1/58mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	433405 1/58
GTIN	4946368842028
Árucikk kategória	44A

## Leírás

### Kivitel:

Stabil, mattkrómozott sárgaréz ház; törhetetlen óraüveg.

Befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült.

Nagyon precíz kivitel.

A mérőmű legfontosabb részei drágakő **csapágyazásúak.**

Központi mutató **1/1000 mm-es leolvasáshoz.**

A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához.

Szinte konstans mérőerő a teljes méréstartományban.

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás.

### Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

## Műszaki leírás

Szabvány	Gyári szabvány
Kalibrálás	C2
Méréstartomány	1 mm

Mérőerő	0,9 - 1,5 N
Leolvasás / mutatófordulat	0,2 mm
Skálaérték	0,001 mm
Ház Ø	58 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	5 µm
Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	Mérőóra

## Szolgáltatások

Kalibrálás Analóg mérőóra 0,001 Max. méréstartomány 5 mm	023020 5
DAkkS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

## Tartozék

Mágneses hátfal mérőórákhoz Ház Ø 58 mm	434836 58
Mérőóra üveg Típus 58	432010 58