



CutiX® univerzális kés magnézium fogantyúval és 3 pengével, 18 mm, Teljes hossz: 165mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	845051 165
GTIN	4003773087533
Árucikk kategória	86E

Leírás

Kivitel:

Megbízható társ egyedülálló penge stabilitással. Innovatív és változatosan kitolható stabilizáló sín. Robusztus, hosszú élettartamú magnézium ház. Könnyű, mint a műanyag, erős mint a présöntött alumínium. Rögzítő szem a szerszám biztosításához. 3 db 8 részes törhető pengével, 18 mm széles.

Előny:

- **Lapos és ergonomikus tolóka külön a pengéhez és a stabilizáló sínhez. A tolóka véletlenül nem mozgatható meg.**
- **Egyedülálló penge stabilizálás. Célzott erő kifejtés sérülésveszély nélkül. A penge nem hajlik meg vagy törik el véletlenül.**

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd 845010 sz. 10 méret; 845015 sz. 10 méret; 845016 sz. 10 méret; 845018 sz. 50 méret; 845019 sz. 50 méret; 845021 sz. 10 méret; 845023 sz. 50 méret.

Műszaki leírás

Pengevastagság	0,5 mm
Pengék száma	3
Pengehossz	100 mm
Letörhető pengék száma	8
Teljes hossz	165 mm
Pengeszélesség	18 mm

Nyel anyaga	Magnézium
Termék fajtája	Kutterkés

Tartozék

Letörhető penge készlet, 10 darabos, 18 mm „experience” Darabszám 10	845010 10
Letörhető penge készlet, 10 darabos, 18 mm „longlife” Darabszám 10	845015 10
Penge készlet, 10 darabos, 18 mm, letörési pontok nélkül „experience” Darabszám 10	845016 10
Letörhető penge készlet, 50 darabos, 18 mm „experience” Darabszám 50	845018 50
Letörhető penge készlet, 50 darabos, 18 mm „longlife” Darabszám 50	845019 50
Letörhető penge készlet, 10 darabos, 18 mm „multisharp” Darabszám 10	845021 10
Letörhető penge készlet, 50 darabos, 18 mm „multisharp” Darabszám 50	845023 50