

AEG

Ütvecsavarozó, Típus: BSS1812



Rendelési adatok

Rendelés száma	074016 BSS1812
GTIN	4058546339258
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

Erős 18 V akkus ütvecsavarozó 1/2 col négyszög szerszámbefogóval.

- **A munkaterület megvilágítása LED-del.**
- **Puha bevonatú markolat.**
- **Öv akasztó.**

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, kartonban.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkukat a 073846 – 073848 sz. alatt talál. Akku induló készletek a 073844 sz. alatt.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	18 V
Szerszámbefogó meghajtási profil	Külső négyszög
Energiaellátás	Akkus
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll

A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Ütésszám 1. fokozat	0 - 2800 min ⁻¹
Maximális nyomaték 1. fokozat	280 Nm
Gyártó jelölése	BSS 18S12BL
Ütésszám 2. fokozat	0 - 3800 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	AEG B 18 V típus
Jellemző felhasználás	Strong
Termék fajtája	Ütvecsavarozó