



Akkumulátoros magfúrógép, Típus: M18FMDP



Rendelési adatok

Rendelés száma	076528 M18FMDP
GTIN	4002395136650
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

M18 FUEL™ akku mágneses magfúrógép LED-es világítással.

- **Magfúrás max. 38 mm-ig.**
- **2 fokozatú meghajtás: optimalizált fordulatszám magfúróval (400 min⁻¹) és csigafúróvak (690 min⁻¹) végzett fúráshoz.**
- **Erős állandó mágnes 8890 N tartóerővel.**
- **REDLINK PLUS™ elektronikus verzió, AUTOSTOP™ funkció.**
- **Integrált mágneses hűtőfolyadék tartály.**

Tartalom:

2 x M18 B5 akku pakk, M12-18 FC töltőkészülék, szállítókosár.

Figyelem:

Hozzávaló HM magfúrót a 118780 sz.-tól talál. A hozzávaló akku a 073816 sz. MB18 méret és a 073839 sz. M18NRG5 méret alatt kapható.

Műszaki leírás

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség	18 V

Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Csomagolás	Szállítókoszár
Energiaellátás	Elemes
Furatmélység	Magfúró acélhoz, maximum 50 mm
Magasság	552 mm
Súly	13,9 kg
Max. dörzsárazás Ø	18 mm
Maximális fordulatszám	400 - 690 min ⁻¹
Mágnestalp hossza	170 mm
Szerszámbefogó alakja	19 mm Weldon
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Max. süllyesztés Ø	38 mm
Mágnestalp szélessége	65 mm
Munkalöket	146 mm
Gyártó jelölése	M18 FMDP-0C
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Termék fajtája	Fúrógép

Tartozék

Akku induló készlet Típus M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18