



Sarokcsiszológ Akku, Típus: M18FSAGV



Rendelési adatok

Rendelés száma	077105 M18FSAGV
GTIN	4058546360566
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Akkus sarokcsiszoló, 115mm, (kefe nélküli) POWERSTATE™ motorral a legkeményebb felhasználásokhoz. A REDLINK PLUS™ elektronika előrehaladott, digitális túlterhelés elleni védelmet nyújt a gépnek és az akkunak és terhelés alatt is fenntartja az állandó teljesítményt. Éberségi kapcsolóval.

Tartalom:

Akku nélkül, töltőkészülék nélkül. Karton.

Figyelem:

Hozzávaló induló készlet a 073826 cikkszámától talál.

Műszaki leírás

Maximális tárcsa Ø	115 mm
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Energiaellátás	Elemes
Éberségi kapcsoló	igen
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Max. vibráció EN szerint	2,1 m/s ²
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Fordulatszám-tartomány	8500 min ⁻¹

Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Akkumulátor-feszültség	18 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Túlterhelés elleni védelem	igen
Gyártó jelölése	M18 FSAGV115XPDB-0
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Maximális vágási mélység	28 mm
Súly	2,7 kg
Termék fajtája	Sarokcsiszoló