



Sarokcsiszoló akku, Típus: M18FSAGDB



Rendelési adatok

Rendelés száma	077140 M18FSAGDB
GTIN	4058546346263
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

18 V / 5,0 Ah FUEL™ Milwaukee akkus sarokcsiszoló:

- **Hosszú élettartamú, kefe nélküli motor, orsóreteszelés, védőburkolat gyorsállítás.**
- **Integrált FIXTEC gyorscsere rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez.**

Tartalom:

Töltőkészülék, védőburkolat, 2 porvédő rács, befogó készlet, vibrációcsökkentő markolat, HD doboz.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073809 és 073840 számtól talál.

Műszaki leírás

Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Maximális vágási mélység	33 mm
Max. vibráció EN szerint	3,4 m/s ²
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Túlterhelés elleni védelem	igen
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	2

Akkumulátor-feszültség	18 V
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Kickbackstop	nem
Energiaellátás	Akkus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee HB 18 V típus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Maximális fordulatszám	8500 min ⁻¹
Lágy indulás	igen
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Súly	2,7 kg
Gyártó jelölése	M18FSAGDB
Éberségi kapcsoló	igen
Sorozat	FUEL
Termék fajtája	Sarokcsiszoló