



## Sarokcsiszoló akku, Típus: M18FSAGB



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077140 M18FSAGB
GTIN	4058546346218
Árucikk kategória	03L

### Leírás

#### Kivitel:

18 V / 5,0 Ah FUEL™ Milwaukee akkus sarokcsiszoló:

- **Hosszú élettartamú, kefe nélküli motor, orsóreteszelés, védőburkolat gyorsállítás.**
- **Integrált FIXTEC gyorscsere rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez.**

#### Tartalom:

Töltőkészülék, védőburkolat, 2 porvédő rács, befogó készlet, vibrációcsökkentő markolat, HD doboz.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073809 és 073840 számtól talál.

### Műszaki leírás

Maximális tárcsa Ø	125 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Energiaellátás	Akkus
Éberségi kapcsoló	nem

Gyártó jelölése	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Maximális fordulatszám	8500 min <sup>-1</sup>
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee HB 18 V típus
Max. vibráció EN szerint	3,4 m/s <sup>2</sup>
Súly	2,5 kg
Maximális vágási mélység	34 mm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Lágy indulás	igen
Túlterhelés elleni védelem	igen
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Kickbackstop	nem
Applikáció kapcsolódás	OneKey
Sorozat	FUEL
Termék fajtája	Sarokcsiszoló