



Akkumulátoros fúrókalapács akkumulátor, töltőkészülék és koffer nélkül, Típus: M18FHPX



Rendelési adatok

Rendelés száma	075532 M18FHPX
GTIN	4058546346881
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

- **Robusztus fúrókalapács pneumatikus kalapács ütőművel.**
- **SDS-Plus fúrótokmány.**
- **Ellenálló fém hajtóműház.**
- **Jobb- / bal forgásirány, ütés lekapcsolás és fordulatszám-elektronika.**
- **FIXTEC gyors szerszámváltó rendszer az SDS-Plus befogó és a fém gyorsbefogó fúrótokmány közötti szerszám nélküli váltás érdekében.**
- **Forgás lekapcsolás könnyű vésési munkákhoz.**
- **Biztonsági tengelykapcsoló védi a felhasználót és a gépet blokkoló fúró esetén.**
- **AVS anti-vibrációs rendszer.**

Tartalom:

Nulla változat – akkumulátor, töltőkészülék és koffer nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073808 és 073840 számtól talál.

Műszaki leírás

Maximális csigafúró Ø betonban	30 mm
--------------------------------	-------

Gyártó jelölése	M18ONE FPHX
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Akkumulátor-feszültség	18 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Szár	SDS Plus
Ütési energia	4,2 J
Max. vibráció EN szerint	8,6 m/s ²
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Maximális csigafúró Ø fában	30 mm
Maximális ütésszám	4600 min ⁻¹
Súly	5,2 kg
Fordulatszám-tartomány	0 - 800 min ⁻¹
Szerszámbefogó alakja	SDS-Plus
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Termék fajtája	Fúrókalapács

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218SC	073840 M1218SC
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Akku induló készlet Típus M18NRG5	073839 M18NRG5
Akkumulátortöltő készülék Típus M1418C6	073840 M1418C6