



Akkus racsnis csavarozó, Típus: M12FHIR38



Rendelési adatok

Rendelés száma	070228 M12FHIR38
GTIN	4058546341053
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE– akkumulátoros sarokfúró csavarozó és racsnis csavarozó

- REDLINK™ elektronika fokozatmentes fordulatszám-szabályozással, jobb/bal forgásiránnyal és túlterhelés elleni védelemmel.
- A munkaterület megvilágítása LED-del.
- Red Li-Ion akkumulátorok külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel.

Tartalom:

Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 és 073839 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték kemény	47 Nm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Felépítés	Racsnis csavarozó
Gyártó jelölése	M12FHIR38

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség	12 V
Súly	1,4 kg
Szerszámbe fogás	Négyszög 3/8 col
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 450 min ⁻¹
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Jellemző felhasználás	Strong
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Termék fajtája	Csavarozó

Tartozék

Li-Ion rendszer M4B2/M12B2 Akkumulátor típus MB12	073814 MB12
---	-------------