

HOLEX**Kettős csillagkulcs készlet, Alkotóelemek száma: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	620602 11
GTIN	4062406570200
Árucikk kategória	62C

Leírás**Kivitel:**

Kovácsolt, masszív hatszög szár kulcsos rásegítéshez és keresztfurattal a hajtószárnak. Erős, mély belső hatszöggel és átmenő furattal a kiálló töcsavarokhoz.

Szabvány:

Ähnlich **DIN 896 A.**

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalma:

1-1 db 620502 sz. kulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23 méret

621600 sz. hajtószár: 10×200 méret

621800 sz. hajtószár: 175 méret

Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Kulcsok száma	9
Gyártási eljárás	kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Kétoldalas csőkulcs Kulcsnyílás 14X15 mm	620502 14X15
Kétoldalas csőkulcs Kulcsnyílás 20X22 mm	620502 20X22
Kétoldalas csőkulcs Kulcsnyílás 18X19 mm	620502 18X19
Kétoldalas csőkulcs Kulcsnyílás 10X11 mm	620502 10X11
Kétoldalas csőkulcs Kulcsnyílás 16X17 mm	620502 16X17
Kétoldalas csőkulcs Kulcsnyílás 6X7 mm	620502 6X7
Kétoldalas csőkulcs Kulcsnyílás 21X23 mm	620502 21X23
Hajtószár, hengeres Øxteljes hossz 10X200 mm	621600 10X200
Hajtószár, lépcsőzetes Teljes hossz 175 mm	621800 175
Kétoldalas csőkulcs Kulcsnyílás 12X13 mm	620502 12X13
Kétoldalas csőkulcs Kulcsnyílás 8X9 mm	620502 8X9