

**HOLEX****Mini maró HSS-Co8, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191360 6
GTIN	4045197102126
Árucikk kategória	12W

**Leírás****Kivitel:**

Központon átmenő él mélységre fúráshoz. **Excentrikus hátraköszörülés.** A szár a DIN 1835 B-hez hasonló h6 szártűréssel. Univerzális vágóél-geometria. Menesztőlapos és szorítópatronos befogókban **hosszlyuk- és szármáróként** használható. **Nagy forgácsolási teljesítmény,** különösen kedvező ár. Fúrt hornyok marásához.

**Figyelem:**

Takarítsa meg az utánköszörülési költségeket: kedvezőbbre mini-marót a kopási határig használni, majd ezután eldobni, mint utánköszörülni.

**Műszaki leírás**

Fogak száma Z	3
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Előtolás f <sub>z</sub> horonymaráshoz acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,011 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Teljes hossz L	39 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	8 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	HB, h6
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	30 fok

Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 8
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	83 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	55 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		