

Garant GRIDLINE

Fiókbetét készlet, 36×14G, Fiók előlap magasság / típus: 50/2**Rendelési adatok**

Rendelés száma	950197 50/2
GTIN	4062406573553
Árucikk kategória	9GB

Leírás**Kivitel:**

Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldalai hasítottak az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.

A fiókrendező anyag egy teljes 36×14G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 36×14G.

Tartalma:

Fiókbetét 1K 951415 sz.: 6 × 6×8/3 méret; 6 × 6×6/3 méret

Fiókbetét-beilleszthető lap (10 darab) 951275 sz.: 4 × B méret

Műszaki leírás

Fiókbetét magassága	25 mm
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Anyag	Műanyag
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	14
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	36
Fiók hasznos mélysége	350 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	36×14
Fiók előlap magassághoz	100 mm
Fiók előlap magassághoz	75 mm

Fiók előlap magassághoz	50 mm
Fiók előlap magassághoz	150 mm
Fiók előlap magassághoz	125 mm
Fiók előlap magassághoz	250 mm
Fiók előlap magassághoz	200 mm
Fiók előlap magassághoz	300 mm
Fiók előlap magasságtól	≥ 50 mm
Szélesség	900 mm
Mélység	350 mm
Szélesség G-ben	36
Mélység G-ben	14
Magasság	25 mm
Súly	1,31 kg
Terméknév attribútum	36×14G
Termék fajtája	Fiókbetét

Tartozék

Fiókbetét-beilleszthető lapok 10 darabos készlet Típus B	951275 B
Fiókbetét, magasság 25 mm 1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X6/3	951415 6X6/3
Fiókbetét, magasság 25 mm 1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X8/3	951415 6X8/3