

Garant GRIDLINE

ESD Vario munkapad házzal, magasság 850 mm, ESD lap, 12×20G, Munkalap hossz: 1500/4mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972151 1500/4
GTIN	4062406573447
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. Lábrész 50 mm széles, keresztmerezítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítő lemezzel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Munkalap 50 mm vezetőképes farostlemezzel. Felső réteg vezetőképes HPL rétegelt anyagból, EGB 0,8 mm. Alsó ellenoldal fehér rétegelt anyagból. Körbefutó 3 mm-es antisztatikus ABS élfólia. Belső acélcsővel erősítő profilként.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 75, 100

Tartalom:

2 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

Szín:

Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Központi furat a 972827 sz. INT2W méretű földelő alkotóelemhez az ESD munkalap alsó oldalán. A földelő alkotóelemet külön kell megrendelni.

Szállítási költségtaekaréokosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
-------------------------------	-------

Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókház hasznos magassága	325 mm
Sorozat	vario
Munkalap hossza	1500 mm
Fiókok száma	4
Fiókház szélessége	400 mm
Fiókház magassága	400 mm
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház mélysége	650 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Magasság	850 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21

914227 KO21

ESD ház, 16G, fiókokkal való egyéni felszereléséhez Ház magassága 400 mm	972030 400
ESD fiók Fiók előlap magasság 75 mm	972035 75
ESD fiók Fiók előlap magasság 100 mm	972035 100
ESD munkalap munkalap hossz 1500 mm	972160 1500
ESD lábrész Magasság 800 mm	972180 800
Sarokmerevítő Típus 1	972195 1