

Garant GRIDLINE

ESD Vario munkapad házzal, magasság 850 mm, ESD lap, 12×20G, Munkalap hossz: 1500/3mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 972150 1500/3 |
| GTIN | 4062406573430 |
| Árucikk kategória | 9GG |

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. Lábrész 50 mm széles, keresztmerezítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítő lemezzel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Munkalap 50 mm vezetőképes farostlemezzel. Felső réteg vezetőképes HPL rétegelt anyagból, EGB 0,8 mm. Alsó ellenoldal fehér rétegelt anyagból. Körbefutó 3 mm-es antisztatikus ABS élfólia. Belső acélcsővel erősítő profilként.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 75, 100

Tartalom:

2 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

Szín:

Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Központi furat a 972827 sz. INT2W méretű földelő alkotóelemhez az ESD munkalap alsó oldalán. A földelő alkotóelemet külön kell megrendelni.

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

| | |
|---------|-------|
| Sorozat | vario |
|---------|-------|

| | |
|---|-------------------|
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 12 |
| Fiókház mélysége | 650 mm |
| Fiókház szélessége | 400 mm |
| Munkalap mélysége | 750 mm |
| Fiók hasznos mélysége | 500 mm |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán) | 250 kg |
| Munkalap hossza | 1500 mm |
| Fiókok száma | 3 |
| Munkalap vastagsága | 50 mm |
| Fiók hasznos szélessége | 300 mm |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 12×20 |
| Magasság | 850 mm |
| Fiókház hasznos magassága | 225 mm |
| Fiókház magassága | 300 mm |
| Szerkezet kivitele | Acélcső szerkezet |
| Munkapad magassága | 850 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg |
| Lapvastagság | 50 mm |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD |
| Terméknév attribútum | 12×20G |
| Termék fajtája | Munkapad |

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21

914227 KO21

| | |
|--|-------------|
| ESD ház, 16G, fiókokkal való egyéni felszereléséhez Ház magassága 300 mm | 972030 300 |
| ESD fiók Fiók előlap magasság 50 mm | 972035 50 |
| ESD fiók Fiók előlap magasság 75 mm | 972035 75 |
| ESD fiók Fiók előlap magasság 100 mm | 972035 100 |
| ESD munkalap munkalap hossz 1500 mm | 972160 1500 |
| ESD lábrész Magasság 800 mm | 972180 800 |
| Sarokmervítő Típus 1 | 972195 1 |