



Bit táras nyél „Insider“ 1/4 col bitekkel mágnessel, Pengehossz: 15mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	676661 15
GTIN	7610733286171
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

„Multicraft“ markolat **rögzülő betolható tárral** 8 darab C 6,3 bittel. Befogó erős állandó mágnessel.

Alkalmazható :

1/4 col bitek C 6,3 szárral.

Tartalma:

1-1 darab:

hornyoshoz 675300 sz. 4; 5,5; 6 méret.

Phillipshez 675281 sz. 1/25; 2/25 méret.

belső Torx®-hoz 675295 sz. TX10; TX15; TX20 méret.

Bit befogó: D 6,3

Teljes hossz: 120 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	120 mm
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	6-szög csavarhúzó furattal
Gyártó jelölése	Insider
Bit befogó	D 6,3
Inkl. bitek	igen
integrált Bit tár	igen

Termék fajtája

Bit szerszám

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX15	675295 TX15
Lapos PrecisionBit, 1/4 col C 6,3 Vágóél szélesség 4 mm	675300 4
PrecisionBit Phillips-hez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675281 2/25
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX10	675295 TX10
PrecisionBit Phillips-hez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675281 1/25
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX20	675295 TX20
Lapos PrecisionBit, 1/4 col C 6,3 Vágóél szélesség 5,5 mm	675300 5,5
Lapos PrecisionBit, 1/4 col C 6,3 Vágóél szélesség 6 mm	675300 6