

**Bit táras nyél „Insider Long” 1/4 col bitekkel mágnessel, Pengehossz: 110mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	676662 110
GTIN	7610733282074
Árucikk kategória	63E

Leírás**Kivitel:**

„Multicraft” markolat **rögzülő betolható tárral** 8 darab C 6,3 bittel. Befogó erős állandó mágnessel.

Alkalmazható :

1/4 col bitek C 6,3 szárral.

Tartalma:

1-1 darab:

hornyoshoz 675300 sz. 4; 5,5; 6 méret.

Phillipshez 675281 sz. 1/25; 2/25 méret.

belső Torx®-hoz 675295 sz. TX10; TX15; TX20 méret.

Bit befogó: D 6,3

Teljes hossz: 215 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	215 mm
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	6-szög csavarhúzó furattal
Gyártó jelölése	Insider Long
Bit befogó	D 6,3
Inkl. bitek	igen
integrált Bit tár	igen

Termék fajtája

Bit szerszám

TartozékPrecisionBit Phillips-hez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony
méret / teljes hossz 1/25 mm

675281 1/25

PrecisionBit Phillips-hez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony
méret / teljes hossz 2/25 mm

675281 2/25

Lapos PrecisionBit, 1/4 col C 6,3 Vágóél szélesség 4 mm

675300 4

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX10

675295 TX10

Lapos PrecisionBit, 1/4 col C 6,3 Vágóél szélesség 6 mm

675300 6

Lapos PrecisionBit, 1/4 col C 6,3 Vágóél szélesség 5,5 mm

675300 5,5

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX20

675295 TX20

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX15

675295 TX15